

# Hollandi anya MCK-PK-4

Cikkszám: 2965

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M10x1 belső menet
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	0 psi...145 psi
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
1. pneumatikus csatlakozás	6 mm külső Ø-jű tömlőhöz 4 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, hollandi anyával
Hollandi anya alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis