



# Mágnesszelep

## MZH-3-0,4-LED

Cikkszám: 30217

FESTO

Micro-Pneumatic mágnestekercsel és kézi segédműködtetéssel, csatlakozó aljzat nélkül.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Normál névleges átáramlás	4 l/min
Üzemi nyomás	0 ... 7 bar
Konstruktív felépítés	Tányéros ülék
Védettség	IP40 csatlakozó aljzattal
Névleges méret	0.4 mm
Vezérlési fajta	közvetlen
Kapcsolási idő ki	13 ms
Kapcsolási idő be	5 ms
Ciklusidő	100%
Tekercs jellemző	24V DC: 0,55W
Üzemi közeg	száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	20 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 2	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 3	Csatlakozólap
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény