


Csatlakozólap NAUE-1/4-NPT-1-ISO

Cikkszám: 30427

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás	0 bar...16 bar
Engedély	UL - Recognized (OL)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Rögzítés módja	átmenő furattal
12. vezérlőlevegő csatlakozó	1/8 NPTF
14. vezérlőlevegő csatlakozó	1/8 NPTF
1. pneumatikus csatlakozás	1/4 NPTF
2. pneumatikus csatlakozó	1/4 NPTF
3. pneumatikus csatlakozás	1/4 NPTF
4. pneumatikus csatlakozó	1/4 NPTF
5. pneumatikus csatlakozó	1/4 NPTF