

csatlakozó kábel

SIM-M12-RS-3GD-3


Cikkszám: 30450

Kifutó termék

FESTO

érzékelőkhöz és közelítéskapcsolókhöz.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	Érszínék és csatlakozószámok az EN 60947-5-2 szerint EN 61076-2-101 EN 61984
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	kerek
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	4
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	3
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Csavarbiztosítás
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	3
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 70 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 45 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	4 A
Lökőfeszültség-szilárdság	2.5 kV
Kábelhossz	3 m
Vezetési tulajdonság	hegesztési fröccs álló
Vezeték vizsgálati feltételek	Hajlításállóság Festo szabvány szerint Vizsgálati feltételek külön kérésre vonzólólánc: 5 millió ciklus, 75 mm hajlítási sugár
Hajlításszög, fix kábelkötés	≥ 28 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelkötés	≥ 55 mm
Kábel átmérő	5.2 mm
Kábel átmérő tűrése	± 0,3 mm
Kábelszerkezet	3x0,5
Vezeték névleges keresztmetszet	0.5 mm ²
Érvégek	Érvég hüvely
Védettség	IP65 IP67
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Speciális tulajdonságok	hegesztési fröccs álló
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	0 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Szennyeződéskód	3
Material cable sheath	PVC, sugárral térhálósított

Jellemző	Érték
A kábelköpeny színe	narancs
Material housing	TPE-U(PUR)
Ház színe	fekete
Material screw-type lock	Brass, chrome-plated
Material electrical contact	Sárgaréz, aranyozott
Material insulation	PVC, sugárral térhálósított