

Fordító hajtómű DRQ-50-180-PPV-A


Cikkszám: 30585

Kifutó termék

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez, beállítható véghelyzet-csillapítással és holtjáték-kiegyenlítő fogaskerekes hajtóművel.

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Méret | 50 |
| Csillapítási szög | 84 deg |
| Fordítási szög | 180 deg |
| Tűrés a véghelyzetekben | 6 deg |
| Csillapítás | PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstrukciós felépítés | Fogasléc/tengely |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Üzemi nyomás | 2.5 ... 10 bar |
| Max.elfordítási frekvencia 6 bar-nál | 2.1 Hz |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Elméleti forgató nyomaték 6 bar-nál | 19 Nm |
| Megengedett tehetetlenségi nyomaték | 0.016 kgm2 |
| Gyártmány súlya | 5,620 g |
| Felfogási mód | belső menettel |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/4 |
| Anyag információ, hajtótengely | Edzett acél |
| Anyag információ, tömítések | TPE-U(PU) |