

Fordító hajtómű DRQ-40-270-PPVJ-A



Cikkszám: 30600

Kifutó termék

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez, beállítható véghelyzet-csillapítással és holtjáték-kiegyenlítő fogaskerekes hajtóművel.

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Csillapítási szög	96 deg
Beállítási tartomány elfordulási szög mindkét oldalon	-4 /+ 5 deg
Fordítási szög	270 deg
Csillapítás	Pneumatikus csillapítás, állítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Fogasléc/tengely
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	2.5 ... 10 bar
Max.elfordítási frekvencia 6 bar-nál	1.8 Hz
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Elméleti forgató nyomaték 6 bar-nál	9 Nm
Megengedett tehetetlenségi nyomaték	0.005 kgm2
Gyártmány súlya	3,610 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Anyag információ, hajtótengely	Edzett acél
Anyag információ, tömítések	TPE-U(PU)