

# Elosztó tömb FR-9-M3-B

Cikkszám: 30981

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	2.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	0 bar...16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Terméksúly	15 g
Kimenetek száma	9
Ellátó vezetékek száma	1
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8 belső menet
2. pneumatikus csatlakozó	M3 belső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Alumínium eloxált