

# T-csőcsonkos csavarzat TCN-M3-PK-3

Cikkszám: 30983

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték  |
|--|--|
| Névleges szélesség                           | 2 mm   |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon  | Tömítőgyűrű  |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.95 bar...10 bar   |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről         | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Környezeti hőmérséklet                       | 0 °C...60 °C   |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | M3 külső menet   |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 4 mm külső Ø-jű tömlőhöz                                     |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis  |
| Ház alapanyaga                               | Cink-présöntvény<br>erősen ötvözött rozsdamentes acél        |