



# közelítéskapcsoló SMPO-1-H-B

Cikkszám: 31008

FESTO

felfogó készlet nélkül.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	tömb konstrukció
Mérési elv	mágneses
Üzemi nyomás	2 ... 6 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
Környezeti hőmérséklet	-15 ... 60 °C
A kapcsolási érték ismételhetősége	+/- 0,2 mm
Bekapcsolási idő	< 30 ms
Kikapcsolási idő	< 25 ms
Felfogási mód	átmenő furattal tartozékokkal
Szelep funkció	3/2
Pneumatikus csatlakozás	Csatlakozó csőcsonk: PK-3
Gyártmány súlya	14 g
Material housing	Sárgaréz PA POM
Kapcsolási állapot jelző	optikai
Védettség	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L