


# Villásfej SG-M6

Cikkszám: 3110

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M6
Megfelel a szabványnak	DIN 71752 ISO 8140
Menetes csatlakozás	M6 belső menet
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 1% tömegarányú rezes tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágneskeercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Terméksúly	22 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csap alapanyaga	Acél horganyzott
Villa alapanyaga	Acél horganyzott
Anyacsavar alapanyaga	Acél horganyzott