


csapágydarab LNZG-40/50

Cikkszám: 32960

FESTO

(2 db) a DNGZS hengerek lengő felfogásához.
Ezeket a rögzítéseket a DNC, DNG és a DNGU hengereknél is
használhatjuk egy közbülső lengőkarima vagy lengőgyűrű segítségével.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40/50
A következő szabványon alapul:	ISO 15552
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Gyártmány súlya	129 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting	Alumínium ötvözet
Material bearing	Műanyag