


# Billenőkaros szelep KH/O-3-PK-3

Cikkszám: 33003

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	3/2 nyitva/zárva monostabil
Normál névleges átfolyás	80 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	PK-3
Üzemi nyomás	0 bar...8 bar
Szerkezeti felépítés	Dugattyú-elhelyezkedés
Névleges szélesség	2.5 mm
Vezérlés módja	közvetlen
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Működtető erő zárt alaphelyzetben	7.5 N
Működtető erő nyitott alaphelyzetben	6.5 N
Terméksúly	20 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	PK-3
2. pneumatikus csatlakozó	PK-3
3. pneumatikus csatlakozás	PK-3
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Műanyag