


Menesztő FKG-20-B

Cikkszám: 33339

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20
Radiális eltérés +/-	1 mm
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...120 °C
Hosszú távon megengedett legnagyobb terhelés az erő irányában +/-	350 N
Terméksúly	302 g
Menesztő alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált Acél, horganyzott
Villa alapanyaga	Acél horganyzott
Csúszó elem alapanyaga	Sárgaréz