

Szabványos henger DSNU-1"- -PPV-A


Cikkszám: 33355

FESTO

DIN ISO 6432 szabványon alapul, érintésmentes helyzetérzékelésre. Különböző felfogási lehetőségekkel, kiegészítő felfogó elemekkel vagy anélkül, kétoldalt beállítható véghelyzet-csillapítással.

Közelítéskapcsolókkal történő helyzetérzékeléshez legalább 10 mm löketre van szükség.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Minta ábrázolás

Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	10 ... 500 mm
Dugattyú átmérő	1"
A szabványon alapul	ISO 6432
Csillapítás	pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható (PPV)
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Csillapítási hossz	17 mm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	247.4 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	294.5 N
Pneumatikus csatlakozás	M22x1,5
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	NBR TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes