



# PE átalakító PE-1/8

Cikkszám: 3344

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Megfelel a szabványnak	EN 60947-5-1
Engedély	CCC
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Méreték	Relatív nyomás
Mérési eljárás	Pneumatikus-elektromos nyomásátalakító
Üzemi nyomás	0.08 MPa...1 MPa 0.8 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem lehetséges
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Kapcsolókimenet	érintkezővel társított
Kapcsoló funkció	Küszöbérték fix hiszterézissel
Kapcsolóelem-funkció	Váltó
Max. bekapcsolási pont	0.8 bar
Min. kikapcsolási pont	0.2 bar
Max. kimeneti kapcsolófeszültség, AC	250 V
Max. DC kapcsolási kimeneti feszültség	250 V
Felhasználási kategória induktív terhelése	AC-14 DC-13
Felhasználási kategória Ohm-terhelés	AC-12 DC-12
Elektromos csatlakozó	4-eres Kábel
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Kábel
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
Kábelhossz	1 m
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Rögzítés módja	átmenő furattal
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Terméksúly	225 g

Jellemző	Érték
Ház alapanyaga	Eloxált alumínium Cink-présöntvény
Membrán alapanyaga	Kloroprén kaucsuk
Beállítási lehetőségek	fixen beállítva
Védettség	IP65
Szigetelőfeszültség	2 kV
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Szennyezettségi fok	3