


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D100-100A-S1

Cikkszám: 3356931

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	60 Nm
Terméksúly	2450 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D100B
Interfész kód Motor In	100 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis