

# Szabványos henger DSNU-1"- -PPV-A-S2


Cikkszám: 34266

FESTO

DIN ISO 6432 szabványon alapul, érintésmentes helyzetérzékelésre. Különbféle felfogási lehetőségekkel, kiegészítő felfogó elemekkel vagy anélkül, kétoldalt beállítható véghelyzet-csillapítással.

Közelítéskapcsolókkal történő helyzetérzékeléshez legalább 10 mm löketre van szükség.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Minta ábrázolás



## Adatlap

| Jellemző                            | Érték  |
|-------------------------------------|--|
| Löket                               | 10 ... 500 mm  |
| Dugattyú átmérő                     | 1"   |
| A szabványon alapul                 | ISO 6432   |
| Csillapítás                         | pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható (PPV) |
| Dugattyúrúd vég                     | Külső menet  |
| Üzemi nyomás                        | 1 ... 10 bar   |
| Működési mód                        | kettősműködésű   |
| Üzemi közeg                         | száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli |
| KBK korrózióállósági osztály        | 2  |
| Környezeti hőmérséklet              | -20 ... 80 °C  |
| Csillapítási hossz                  | 17 mm  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 247.4 N  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 247.4 N  |
| Pneumatikus csatlakozás             | M22x1,5  |
| Anyag információ, fedél             | Alumínium ötvözet  |
| Anyag információ, tömítések         | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Anyag információ, ház               | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                         |
| Anyag információ, dugattyúrúd       | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                         |