

Kör keresztmetszetű henger DSNU-3/4"- -P-A-S3


Cikkszám: 34271

FESTO

DIN ISO 6432 szabványon alapul, helyzetérzékeléshez. Sokféle felfogási lehetőség, kiegészítő felfogó elemekkel vagy azok nélkül. Rugalmas csillapító gyűrűkkel a véghelyzetekben.

Közelítéskapcsolókkal történő helyzetérzékeléshez legalább 10 mm löketre van szükség.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Minta ábrázolás

Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	10 ... 320 mm
Dugattyú átmérő	3/4"
A következő szabványon alapul:	ISO 6432
Csillapítás	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	158.3 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	188.5 N
Pneumatikus csatlakozás	M22x1,5
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	FPM NBR
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, hengercső	erősen ötvözött acél, rozsdamentes