


vezetőegység FENG-63- -KF

Cikkszám: 34490

FESTO

golyóscsapágyas vezetékkel, elfordulás elleni biztosítást garantál,
nagy vezetési pontosságot nyújt.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|----------------------------------|
| Méret | 63 |
| Löklet | 10 ... 500 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Vezeték | Golyóscsapágyas vezeték |
| Konstrukciós felépítés | Vezeték |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Max.erő, Fy | 1,260 N |
| Max. erő Fy statikus | 1,600 N |
| Max.erő, Fz | 1,260 N |
| Max. erő Fz statikus | 1,600 N |
| Max. Mx nyomaték | 75 Nm |
| Max.nyomaték, Mx, statikus | 95 Nm |
| Max. My nyomaték | 90 Nm |
| Max.nyomaték, My, statikus | 115 Nm |
| Max. Mz nyomaték | 90 Nm |
| Max.nyomaték, Mz, statikus | 115 Nm |
| Tolóerő | 15 N |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 49 g |
| Alapsúly 0 mm löketnél | 5,410 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 49 g |
| A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén | 69 mm |
| Ráhagyás a mozgatott tömeg súlypontjához 10 mm löketenként | 4.6 mm |
| Felfogási mód | belső menettel |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material of guide component | Nemesíthető acél |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material yoke plate | Anodised wrought aluminium alloy |