


Vezetőegység FENG-32-200-KF

Cikkszám: 34496

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Löklet	200 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Vezető
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Max. erő Fy	750 N
Max. erő Fy, statikus	1020 N
Max. Fz erő	750 N
Max. Fz erő, statikus	1020 N
Max. Mx nyomaték	28 Nm
Statikus Mx max. nyomaték	38 Nm
Max. My nyomaték	34 Nm
Max. My statikus nyomaték	46 Nm
Max. Mz nyomaték	34 Nm
Max. nyomaték Mz, statikus	46 Nm
Tolóerő	15 N
Terméksúly	1890 g
Rögzítés módja	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vezetőelem alapanyaga	Edzett acél
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Járomlap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált