


Vezetőegység FENG-63-50-KF

Cikkszám: 34513

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--|
| Méret | 63 |
| Löklet | 50 mm |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Vezető | Golyóscsapágyas vezető |
| Szerkezeti felépítés | Vezető |
| Robbanásvédelem | 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX) |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C...80 °C |
| Max. erő Fy | 1260 N |
| Max. erő Fy, statikus | 1600 N |
| Max. Fz erő | 1260 N |
| Max. Fz erő, statikus | 1600 N |
| Max. Mx nyomaték | 75 Nm |
| Statikus Mx max. nyomaték | 95 Nm |
| Max. My nyomaték | 90 Nm |
| Max. My statikus nyomaték | 115 Nm |
| Max. Mz nyomaték | 90 Nm |
| Max. nyomaték Mz, statikus | 115 Nm |
| Tolóerő | 15 N |
| Terméksúly | 5655 g |
| Rögzítés módja | belső menettel |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Vezetőelem alapanyaga | Edzett acél |
| Ház alapanyaga | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált |
| Járomlap alapanyaga | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált |