

# Lengőkarima SNGB-100


Cikkszám: 34545

Kifutó termék

FESTO

DNG, DNGU hengerekhez, alkalmazható csapágybak: LN, LSN.

Kifutó típus. 2014-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

| Jellemző                       | Érték  |
|--------------------------------|--|
| Méret                          | 100  |
| A következő szabványon alapul: | ISO 15552 (eddig VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is) |
| KBK korrózióállósági osztály   | 2  |
| Környezeti hőmérséklet         | -40 ... 90 °C  |
| Gyártmány súlya                | 1,040 g  |
| Anyag megjegyzés               | Réz- és PTFE-mentes<br>RoHS konform                                |
| Anyag információ, felfogás     | Alumínium présöntvény  |
| Anyag információ, csap         | Acél<br>Horganyzott  |
| Anyag információ, csapágy      | Műanyag  |
| Anyag információ: csavarok     | Acél<br>Horganyzott  |
| Anyag információ: biztosíték   | Rugóacél, ónozott  |