


# Lengőkarima SNGB-160

Cikkszám: 34547

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	160
Szabvány alapján	ISO 15552 (eddig: VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...90 °C
Terméksúly	3445 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Alumínium présöntvény
Csap alapanyaga	Acél horganyzott
Csapágy alapanyaga	Műanyag
Tárcsa alapanyaga	Acél, horganyzott
Csavarok alapanyaga	Acél horganyzott
Biztosító alapanyaga	Rugóacél, horganyzott