


Időkésleltető szelep VZOB-3-1/4

Cikkszám: 3489

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--|
| Üzemi nyomás | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar |
| Normál névleges átfolyás | 600 l/min |
| Állítható késleltetési idő | 0 s...30 s |
| Robbanásvédelem | 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX) |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Rögzítés módja | átmenő furattal |
| Pneumatikus csatlakozó | G1/8 G1/4 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |