



# Fordító hajtómű DRQ-20-180-PPVJ-A

Cikkszám: 35205  
Kifutó termék

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez, beállítható véghelyzet-csillapítással és holtjáték-kiegyenlítő fogaskerekes hajtóművel.

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20
Csillapítási szög	78.3 deg
Beállítási tartomány elfordulási szög mindkét oldalon	-4 /+ 4 deg
Fordítási szög	180 deg
Csillapítás	Pneumatikus csillapítás, állítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Fogasléc/tengely
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	2.5 ... 10 bar
Max.elfordítási frekvencia 6 bar-nál	2 Hz
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Elméleti forgató nyomaték 6 bar-nál	1 Nm
Megengedett tehetetlenségi nyomaték	0.0003 kgm <sup>2</sup>
Gyártmány súlya	800 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag információ, hajtótengely	Edzett acél
Anyag információ, tömítések	TPE-U(PU) NBR