


Légtelenítés-védelem

VABD-D3-SN-N12

Cikkszám: 3535104

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Operating pressure MPa	0 ... 1.2 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 12 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-50 ... 60 °C
Felfogási mód	becsavarható külső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	EPDM
Material vent screw	PA