

Mágnestekercs VACC-S18-70-K5-3-U2D

Cikkszám: 3546949

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Működtetés módja | elektromos |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Kapcsolóállás-kijelző | nem |
| Bekapcsolási időtartam | 100% |
| Szigetelési osztály | H |
| Tekercsparaméterek | 220 V DC: 7,0 W |
| Megengedett feszültség-ingadozások | -15% / +10% |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint |
| Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély | I. osztály, 2. div. (CA) I. osztály, 2. div. (USA) |
| Robbanásvédelem | I. osztály, 2. div. (CA) I. osztály, 2. div. (USA) |
| Ex környezeti hőmérséklet | T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ + 80°C |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Védettség | IP65 |
| Terméksúly | 1700 g |
| Elektromos csatlakozó | Szorító doboz, NPT1/2 kábelbevezető menet |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Mágnestekercs alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet Szürkeöntvény |