


világító tömítés MV-LD-12-24DC

Cikkszám: 35558

FESTO

MV mágnesszelephez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Kapcsolási pozíció jelző	LED
Felfogási mód	mágnesszelepre, M3 központi csavarral
Gyártmány súlya	1.6 g
Elektromos csatlakozás	Plug pattern type B to EN 175301-803 DIN EN 175301-803 szerint négyzetes konstrukció, MSV
Üzemi feszültségtartomány DC	12 ... 24 V
Védővezető csatlakozás	rendelhető
Névleges teljesítmény, világító tömítés	0.05 W
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	TPE-U(PU)
Szín	átlátszó