



bekapcsoló szelep HE-1/4-DB-MINI

Cikkszám: 3563687

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2024-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	DB
Méret	Mini
Raszter méret	44 mm
Konstruktív felépítés	Bekapcsoló szelep
Működtetés fajtája	kézi
Tömítési elv	lágú
Lefúvás funkció	nem fojtható
Működtetés biztosító zár	Lakat (opcionális)
Kézi segédműködtetés	nincs
Vezérlési fajta	közvetlen
Szelep funkció	3/2 bistabil
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
C érték	6.3 l/sbar
b érték	0.8
Normál névleges átáramlás	2,300 l/min
Normál névleges átáramlás 2-3	700 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Felfogási mód	Vezeték beépítés átmenő furattal
Gyártmány súlya	66 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Material Piston slide	POM
Material seals	FPM
Material housing	PA erősítésű