


# szereelőlap

## VAME-S7-P-N-V14-A

Cikkszám: 3581412

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP65
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	M5 NAMUR furatkép
Pneumatikus csatlakozás 2	Karima 1/4 NAMUR furatkép
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material plate	Alumínium, ematal bevonatos