

Csatlakozó darab KSZ-M20X1,5

Cikkszám: 36128

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Méret | M20x1,5 |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Menetes csatlakozás | M20x1,5 belső menet |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására | A több mint 1% tömegarányú rezet tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágnesetekercsek |
| Környezeti hőmérséklet | -40 °C...150 °C |
| Terméksúly | 418 g |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Felfogás alapanyaga | Acél horganyzott |
| Menetes elem alapanyaga | Acél horganyzott |