

Szívókorong VAS-8-M5-PUR

Cikkszám: 36135

FESTO

OL tömítő gyűrűvel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	2 mm
Szívókorong átmérő	8 mm
Hatékony szívóátmérő	5.5 mm
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás felül kerek, standard
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Leszakító erő 70 % vákuumnál	1.6 N
Felfogó menet	M5
Szívókorong felfogás	M5
Vákuum csatlakozás	M5
Shore keménység	62
Anyag információ, becsavarható tengely	Sárgaréz
Anyag információ, szívókorong	TPE-U(PU)