


axiális készlet EAMM-A-L95-120G-G2

Cikkszám: 3659941

★ Sztenderd termék program

[Megfelelő elektromos hajtásokhoz.](#)

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	150 Nm
Gyártmány súlya	2,935 g
Csatlakozófelület, szabályozó	L95
Interfészkód, motor In	120G
Anyag megjegyzés	RoHS konform