

Fojtó-visszacsapó szelep GR-1/2

Cikkszám: 3720

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Fojtó-visszacsapó funkció
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
2. pneumatikus csatlakozó	G1/2
Beállítóelem	Rovátkolt csavar
Rögzítés módja	átmenő furattal
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban	1620 l/min
Normál névleges térfogatáram visszacsapó irányban	2760 l/min
Üzemi nyomás	0.1 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...75 °C
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-20 °C...75 °C
Terméksúly	517 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szabályozó csavar alapanyaga	Sárgaréz