

Tömítő patron VAVC-Q2-M22U-25-E-EXA

Cikkszám: 3970095

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
DN névleges szélesség	25
Robbanásvédelem	0. zóna (ATEX) 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 20. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Csapághőmérséklet	5 °C...20 °C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Elzáróelem alapanyaga	EPDM
Tartály alapanyaga	PPS