

Műanyag tömlő PL-13-BL

Cikkszám: 4103

FESTO

CK- és N-csatlakozókhoz.

A legmagasabb megengedett nyomásérték a legmagasabb megengedett hőmérsékletre vonatkozik.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	17.6 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	100 mm
Belső átmérő	13 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	0 ... 7 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 35 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.135 kg/m
Szín	kék
Shore keménység	A 85 +/-3
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, cső	PVC-P