


axiális készlet EAMM-A-V32-42A

Cikkszám: 4281142

★ Sztenderd termék program

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	40 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.19 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	1 Nm
Gyártmány súlya	120 g
Csatlakozófelület, szabályozó	V32
Interfészkód, motor In	42A
Anyag megjegyzés	RoHS konform