

Gömbcsap VZBM-1/2-RP-50-D-2-M-B2B3

Cikkszám: 4405686

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	2-utas gömbcsap
Működtetés módja	mechanikus
Tömítés elve	lágý
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Armatúra csatlakozó	Rp1/2

Jellemző	Érték
Kapcsolóállás-kijelző	Rés iránya = áramlási irány
Belső Ø	15 mm
DN névleges szélesség	15
Szelepfunkció	2/2
Áramlásirány	megfordítható
Névleges nyomás, PN armatúra	50
Működtető nyomaték az armatúra nyomáskülönbségének névleges nyomásánál	9 Nm
Szabvány alapján	EN 10226-1
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint Inert gázok Víz - nem vízgőz semleges folyadékok
Közeghőmérséklet	-15 °C...120 °C
Kv átfolyás	15 m ³ /h
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Ház alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett
Ház anyagszáma	CW617N
Tömítések alapanyaga	NBR PTFE
Golyó alapanyaga	Sárgaréz krómozott
Golyó anyagszáma	CW617N
Tengely alapanyaga	Sárgaréz
Tengely anyagszáma	CW617N
Terméksúly	200 g
Engedély	DVGW gáz DVGW víz
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU nyomástartó edényekre vonatkozó irányelve szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség