

# gömbcsap



## VZBM-2-RP-25-F-3T-F05-B2B3

Cikkszám: 4451860

FESTO

Brass, 3/2-way, nominal width 2", top flange F05 PN25, thread EN 10226-1

E termék esetében a Festo kereskedő, nem gyártó.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	3-utú gömbcsap T furat
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lágú
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Rp2
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = átáramlás iránya
Karima furatkép	F05
Belső átmérő	45 mm
NA névleges méret	50
Szelep funkció	3/2
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	25
Letörési nyomaték differenciál nyomásnál, névleges nyomás, PN technológiai szelep	36 Nm
A következő szabványon alapul:	EN 10226-1 ISO 5211
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:~:] szerint Nemesgázok Víz - vízgőz nem semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-20 ... 130 °C
Kv átáramlás, T furat, szögletes	292 m <sup>3</sup> /h
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Sárgaréz nikkelezett
Anyag szám: ház	CW617N
Material seals	HNBR PTFE
Material ball	Sárgaréz krómozott
Anyag szám: golyó	CW614N
Material shaft	Sárgaréz
Anyag szám: tengely	CW614N
Gyártmány súlya	4,320 g
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelvek szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás