

Gömbcsap VZBM-11/4-RP-40-F-3L-F0405-B2B3

Cikkszám: 4451863

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	3-utas gömbcsap L-furat
Működtetés módja	mechanikus
Tömítés elve	lágú
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Armatúra csatlakozó	Rp1 1/4
Kapcsolóállás-kijelző	Rés iránya = áramlási irány
Karimafuratkép	F04 F05
Belső Ø	32 mm
DN névleges szélesség	32
Szelepfunkció	3/2
Áramlásirány	megfordítható
Névleges nyomás, PN armatúra	40
Leszakadási nyomaték a névleges nyomáshoz tartozó nyomáskülönbségnél – PN ferdeülékes szerelvény	16.7 Nm
Szabvány alapján	EN 10226-1 ISO 5211
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:] szerint Inert gázok Víz - nem vízgőz semleges folyadékok
Közeghőmérséklet	-20 °C...130 °C
Kv átfolyás, L típus	121 m ³ /h
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III

Jellemző	Érték
Ház alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett
Ház anyagszáma	CW617N
Tömítések alapanyaga	HNBR PTFE
Golyó alapanyaga	Sárgaréz krómozott
Golyó anyagszáma	CW614N
Tengely alapanyaga	Sárgaréz
Tengely anyagszáma	CW614N
Terméksúly	3000 g
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU nyomástartó edényekre vonatkozó irányelve szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség