


Nyomógombos szelep F-3-M5

Cikkszám: 4452

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	3/2 zárva monostabil
Normál névleges átfolyás	80 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	M5
Üzemi nyomás	-0.9 bar...8 bar
Visszaállítás módja	mechanikus rugó
Vezérlés módja	közvetlen
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	235 g
1. pneumatikus csatlakozás	M5
2. pneumatikus csatlakozó	M5
3. pneumatikus csatlakozás	M5