

# Mágnestekercs MSFG-12

Cikkszám: 4526

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték   |
|--|---|
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint   |
| Kapcsolóállás-kijelző                        | nem   |
| Min. meghúzási idő                           | 10 ms   |
| Bekapcsolási időtartam                       | 100%  |
| Tekercsparaméterek                           | 12 V DC: 4,1 W  |
| Megengedett feszültség-ingadozások           | +/- 10%   |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-C1-L  |
| Védettség                                    | IP65  |
| Környezeti hőmérséklet                       | -5 °C...40 °C   |
| A csatlakozó aljzat max. meghúzási nyomatéka | 0.4 Nm  |
| Terméksúly                                   | 55 g  |
| Elektromos csatlakozó                        | 3 pólusú<br>Csatlakozó csomók csatlakozóalakkal, Festo szabvány szerint, MSSD-F számára |
| Rögzítés módja                               | recés anyával   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis   |
| Mágnestekercs alapanyaga                     | Duroplast<br>Réz<br>Acél  |
| Tekercs alapanyaga                           | Réz   |