


axiális készlet EAMM-A-T42-87A

Cikkszám: 4610008

★ Sztenderd termék program

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	45 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	3.2 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	10 Nm
Gyártmány súlya	400 g
Csatlakozófelület, szabályozó	T42
Interfészkód, motor In	87A
Anyag megjegyzés	RoHS konform