

Csatlakozólap VABS-S7-RB-B-N14-V14

Cikkszám: 4727331

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezérlőlevegőellátás	külső belső
Üzemi nyomás	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP65
Rögzítés módja	átmenő furattal
12. vezérlőlevegő csatlakozó	1/4 NPT
1. pneumatikus csatlakozás	1/4 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	1/4-es karima NAMUR csatlakozóalak
3. pneumatikus csatlakozás	1/4 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Alumínium, ematal bevonattal
Tömítések alapanyaga	NBR