


Profilos felfogás EAHF-L2-25-P-D1

Cikkszám: 4759753

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 1% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkellel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramkörtáblák, vezetékcsatlakozók és a mágneskecskék
Tiszta szoba osztály	Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges
Terméksúly	16 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Lap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált