

Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-30-V20-28A-44

Cikkszám: 4767125

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|------------------------|
| Méret | 30 |
| Középtávolság | 44 mm |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Hajtásáttétel | 1:1 |
| Max. fordulatszám | 3000 1/min |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Csapághőmérséklet | -20 °C...60 °C |
| Relatív páratartalom | 0 - 95% |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | 0 °C...50 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 2.11 kgmm ² |
| Üresjáratú hajtónyomaték | 0.015 Nm |
| Átvihető forgatónyomaték | 0.05 Nm |
| Terméksúly | 97 g |
| Interfész kód, működtető szerkezet | V20 |
| Interfész kód Motor In | 28 A |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |