

csatlakozó EAMD-16-15-5-8X10

Cikkszám: 4819892

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	5 mm
2. tartó átmérője	8 mm
Méret	16
Névleges hossz	15 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	10000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.355 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	1.2 Nm
Terméksúly	13 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis