



Fojtó-hangtompító GRU-1/2

Cikkszám: 4869

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Fojtó-hangtompító funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Beállító elem	Recés csavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	2,500 l/min
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshoz szükséges)
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	100 g
Anyag információ, becsavarható tengely	POM
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ: szabályozó csavar	Alumínium ötvözet