

hangtompító U-PK-4

Cikkszám: 4932

FESTO

Pneumatikus komponensek légtelenítő csatlakozásainak zajcsökkentésére és a csatlakozások elszennyeződésének elkerülésére.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Átáramlás az atmoszférához képest	580 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-:] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Hangnyomás szint	77 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Gyártmány súlya	4.1 g
Pneumatikus csatlakozás	PK-4
Material of silencer insert	bronz
Material of threaded plug	Sárgaréz
Anyag megjegyzés	RoHS konform