

# csatlakozó kábel

## NEBM-L5G6-E-10-N-LE6

Cikkszám: 4977493

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2026-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Csatlakozó alakja L5
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	6
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	6
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	6
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	6
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 30 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	5 A
Lökőfeszültség-szilárdság	1.5 kV
Kábelhossz	10 m
Vezetési tulajdonság	vonzólóláncos alkalmazásra megfelelő
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
Hajlításszög, fix kábelfektetés	≥ 19 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés	≥ 31 mm
Kábel átmérő	6.1 mm
Kábelszerkezet	6x0,25
Vezeték névleges keresztmetszet	0.25 mm <sup>2</sup>
Érvégek	Tompára levágva
Védettség	IP20
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	IP65 csatlakozódobozba való szereléskor
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-40 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
A kábelköpeny színe	szürke
Material housing	PA
Ház színe	fekete
Material insulation	TPE-E